

# Pripremna grupa FRC-1-D-O-DI-MAXI

Broj artikla: 192417

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



Kombinacija filtera, regulatora pritiska, zauljivača, filter 40 µm, sa metalnom zaštitnom šoljom.

Sa ručnim ispustom kondenzata. Bez manometra. Sa direktno upravljanim regulatorom pritiska.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa blokadom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Filter-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	43 cm <sup>3</sup>
Finoća filtera	40 µm
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Manometar	Prepared for G1/4
Pogonski pritisak	1 ... 16 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 12 bar
Maks. histerezis pritiska	0,4 bar
Normalni nazivni protok	4.000 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.600 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Material housing	Cink
Material bowl	PC