

# Pripremna grupa LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF-A

Broj artikla: 192459



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sastavljen od ručnog on-off ventila za uključenje i filter-regulacionog ventila i modula za razvodnike sa pritiskim prekidačem prekidačem i bez utičnice, sa elementima za pričvršćenje.

Sa automatskim ispustom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                        | Vrednost  |
|---------------------------------|---|
| Veličina                        | Maxi  |
| Serija                          | D   |
| Osiguranje aktiviranja          | Okretno dugme sa blokadom   |
| Položaj ugradnje                | vertikalno +/- 5°   |
| Finoća filtera                  | 40 µm   |
| Ispust kondenzata               | potpuno automatski  |
| Konstruktivna struktura         | Modul za grananje<br>Senzor pritiska<br>On-off ventil<br>Filter-regulator sa manometrom |
| Maks. količina kondenzata       | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Zaštita od ljuštenja            | Metalna zaštitna korpa  |
| Manometar                       | sa manometrom   |
| Pogonski pritisak               | 2 ... 12 bar  |
| Područje regulacije pritiska    | 0,5 ... 12 bar  |
| Pogonski medijum                | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-::-]<br>Inertni gasovi                      |
| Klasa korozione otpornosti KBK  | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni gasovi                     |
| Temperatura medijuma            | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline             | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                | 3.500 g   |
| Vrsta pričvršćenja              | Ugradnja vodova<br>sa priborom<br>po izboru:  |
| Pneumatski priključak 1         | G1/2  |
| Pneumatski priključak 2         | G1/2  |
| Material housing                | Cink  |
| Material bowl                   | PC  |