

Pripremna grupa FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC

Broj artikla: 192475

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



sastavljen od ručnog on-off ventila za uključivanje i filter-regulacionog ventila i modula za razvodnike sa pritiskim prekidačem bez utičnice, i zauljivačem sa elementima za pričvršćenje.

Sa ručnim ispustom kondenzata i metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---------------------------------|---|
| Veličina | Maxi |
| Serija | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretno dugme sa blokadom |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Finoća filtera | 40 µm |
| Ispust kondenzata | ručno rotacioni |
| Konstruktivna struktura | Modul za grananje Senzor pritiska On-off ventil Filter-regulator sa manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina kondenzata | 43 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna korpa |
| Manometar | sa manometrom |
| Pogonski pritisak | 1 ... 16 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 5.400 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Inertni gasovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 4.800 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | G3/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/4 |
| Material housing | Cink |
| Material bowl | PC |