

Mikrofilter LFMA-D-MINI-A


Broj artikla: 192566

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

bez navojnih priključnih ploča sa FRB navojnim vijkom. Uložak filtera 0,01 µm, sa metalnom zaštitnom šoljom.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Seriya	D
Veličina	Mini
Konstruktivna struktura	Filter sa vlaknima
Finoća filtera	0,01 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Pogonski pritisak	2 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni gasovi
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni gasovi
Efikasnost filtera	99,9999 %
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	1,5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom po izboru:
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Material housing	Cink
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Materijal - napomena	RoHS komformnost