

# Utični priključak QS-M5-1/4-I-U-M

Broj artikla: 192808

FESTO

Spoljašnji navoj sa unutrašnjim šestouglom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	0,102 "
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	0,981 ft-lbf
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	0,198 oz
Vrsta pričvršćenja	Internal hex A/F 2.5
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 1/4"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Boja obruča	sivo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Mesing Niklovano
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerđajući