



# Prigušno-nepovratni ventil GRLA-1/8-QS-3-D

Broj artikla: 193142

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrednost  |
|--|---|
| Funkcija ventila   | Kontrola nepovratnom funkcijom za vazduh rasterećenja |
| Pneumatski priključak 1  | QS-3  |
| Pneumatski priključak 2  | G1/8  |
| Element podešavanja  | Vijak sa prorezom                                     |
| Vrsta pričvršćenja   | navojno   |
| Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja                                   | 130 l/min   |
| Normalni nazivni protok u povratnom smeru                                      | 100 ... 130 l/min                                     |
| Temperatura okoline  | -10 ... 60 °C   |
| Maritime classification  | see certificate                                       |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno   |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja                            | 0,2 ... 10 bar  |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)  | 180 l/min   |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 200 ... 220 l/min                                     |
| Pogonski medijum   | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]     |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja   | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Temperatura medijuma   | -10 ... 60 °C   |
| Nazivni moment pritezanja  | 3 Nm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja                                       | ± 10 %  |
| Težina proizvoda   | 22 g  |
| Material of threaded plug  | Aluminijumska legura za kovanje                       |
| Materijal - napomena   | RoHS komfornost                                       |
| Material seals   | NBR   |
| Material release ring  | POM   |
| Material adjusting screw   | Mesing  |
| Material swivel fitting  | Cink  |
|  | Hromirano   |