

Plastično crevo PLN-8X1,25-NT

Broj artikla: 193405

FESTO

visoka postojanost na hemikalije i hidrolizu.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Spoljašnji prečnik | 8 mm |
| Radius savijanja, merodavan za protok | 50 mm |
| Unutrašnji prečnik | 5,9 mm |
| Min. radius savijanja | 23 mm |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Pogonski pritisak zavisian od temperature | -0,95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 203 psi |
| Napomena za pogonski pritisak | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Dozvola | TÜV |
| Mesto izdavanja sertifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Cleanroom class | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura okoline | -30 ... 80 °C |
| Težina proizvoda prema dužini | 0,0214 kg/m |
| Pneumatski priključak | For push-in connector outside diameter 8 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 6 mm |
| Boja | prirodno |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material tubing | PE |