


Cilindar sa mehom EB-325-215

Broj artikla: 193790

FESTO

bez održavanja, bez Stick Slip efekta.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	325
Potrebni prečnik ugradnje	340 mm
Hod	215 mm
Maks. visina, izvučeno	305 mm
Maks. prekretni ugao	20 deg
Maks. devijacija	20 mm
Min. visina ugradnje	75 mm
Način funkcionisanja	jednosmerni
Pogonski pritisak	0 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh do ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Sila reseta	300 N
Težina proizvoda	4.800 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material bellows	NR/BR
Material housing	Čelik pocinkovano