

Pljosnati cilindar DZF-1 5/8"-10"-A-P-A

Broj artikla: 194218

FESTO

osigurano od zakretanja, za prepoznavanje pozicija, sa elastičnim prigušnim prstenovima u krajnjim položajima. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa ili bez dodatnih elemenata pričvršćenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	10 "
Prečnik klipa	1 5/8"
Maksimalni ugao uvrtnja klipnjače +/-	0,6 deg
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcionisanja	dvosmerno
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Ovalni klip
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	120 g
Dodatni faktor mase po 10 mm hoda	24 g
Dodatna težine po 10 mm hoda	16 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	480 g
Pneumatski priključak	1/8 NPT
Material cover	Aluminijum
Material seals	FPM TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Material piston rod	visokolegirani čelik