

Pljosnati cilindar DZF-2 1/2"-3"-P-A

Broj artikla: 194278

FESTO

osigurano od zakretanja, za prepoznavanje pozicija, sa elastičnim prigušnim prstenovima u krajnjim položajima. Različite mogućnosti pričvršćenja, sa ili bez dodatnih elemenata pričvršćenja.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 3 " |
| Prečnik klipa | 2 1/2" |
| Maksimalni ugao uvrtnja klipnjače +/- | 0,4 deg |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Osiguranje od zakretanja / vođenje | Ovalni klip |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.682 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 1.870 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 337 g |
| Dodatni faktor mase po 10 mm hoda | 40 g |
| Dodatna težine po 10 mm hoda | 25 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 1.379 g |
| Pneumatski priključak | 1/4 NPT |
| Material cover | Aluminijum |
| Material seals | FPM TPE-U(PU) |
| Material housing | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material piston rod | visokolegirani čelik |