

L utični spoj CQL-28

Broj artikla: 194587

FESTO

Za velike protoke.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Nazivni prečnik | 24,9 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina kontejnera | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 7 bar |
| Pogonski pritisak zavisian od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Temperatura okoline | -25 ... 70 °C |
| Težina proizvoda | 106 g |
| Pneumatski priključak 1 | for tube/piping, 28mm outside diameter |
| Pneumatski priključak 2 | za cevi ili creva spoljašnjeg prečnika 28 mm |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | POM |
| Material release ring | POM |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |