

# Cev

## PQ-AL-28X1,5X3000

Broj artikla: 194593

FESTO

prikladno za sabijeni vazduh, vakuum ili tečnos. Dužina u isporuci 3 m.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	28 mm
Unutrašnji prečnik	25 mm
Pogonski pritisak zavisano od temperature	-0,95 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-25 ... 75 °C
Temperatura okoline	-30 ... 75 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,337 kg/m
Boja	srebrno
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material tubing	Aluminijumska legura za kovanje