

# Regulator pritiska LRS-3/8-D-O-I-MINI

Broj artikla: 194621

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa povećanim povratnim odzračivanjem, vijak regulatora sa bravom, radni pritisak do 12 bara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrednost  |
|--|---|
| Veličina                               | Mini  |
| Serija                                 | D   |
| Osíuranje aktiviranja                  | Okretno dugme sa integrisanom bravom  |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno   |
| Konstruktivna struktura                | direktno upravljani membranski regulacioni ventil   |
| Funkcija kontrolera                    | Izlazni pritisak konstantan<br>sa predpritiskom kompenzacijom<br>sa sekundarnim odzračivanjem<br>sa karakteristikom povratne struje |
| Manometar                              | Prepared for G1/8   |
| Pogonski pritisak                      | 1 ... 16 bar  |
| Područje regulacije pritiska           | 0,5 ... 12 bar  |
| Maks. histerezis pritiska              | 0,2 bar   |
| Normalni nazivni protok                | 1.700 l/min   |
| Pogonski medijum                       | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi   |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)  |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu        | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi   |
| Temperatura medijuma                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okoline                    | -10 ... 60 °C   |
| Težina proizvoda                       | 450 g   |
| Vrsta pričvršćenja                     | Ugradnja prednje ploče<br>Ugradnja vodova<br>sa priborom  |
| Pneumatski priključak 1                | G3/8  |
| Pneumatski priključak 2                | G3/8  |
| Materijal - napomena                   | RoHS komfornost   |
| Material of connecting plate           | Cink  |
| Material seals                         | NBR   |
| Material housing                       | Cink  |