

Pripremna grupa FRCS-1/4-D-5M-O-MINI-A

Broj artikla: 194875



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija regulator pritiska sa filterom, zauljivač,
Serija D sa zaključavanjem glave regulatora.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za
alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Veličina | Mini |
| Serija | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretno dugme sa integrisanom bravom |
| Položaj ugradnje | vertikalno +/- 5° |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Filter-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina kondenzata | 22 cm ³ |
| Finoća filtera | 5 μm |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna korpa |
| Manometar | Prepared for G1/8 |
| Pogonski pritisak | 2 ... 12 bar |
| Područje regulacije pritiska | 0,5 ... 12 bar |
| Maks. histerezis pritiska | 0,2 bar |
| Normalni nazivni protok | 850 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni gasovi |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 760 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | Cink |
| Material bowl | PC |