

# Pripremna grupa FRCS-1/2-D-7-MIDI

FESTO


Broj artikla: 194916

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija regulator pritiska sa filterom, zauljivač,  
Serija D sa zaključavanjem glave regulatora.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za  
alternativni proizvod.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Midi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretno dugme sa integrisanom bravom
Položaj ugradnje	vertikalno +/- 5°
Ispust kondenzata	ručno rotacioni
Konstruktivna struktura	Filter-regulator sa manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	43 cm <sup>3</sup>
Finoća filtera	40 μm
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna korpa
Manometar	sa manometrom
Pogonski pritisak	1 ... 16 bar
Područje regulacije pritiska	0,5 ... 7 bar
Maks. histerezis pritiska	0,2 bar
Normalni nazivni protok	2.800 l/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni gasovi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni gasovi
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.680 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova sa priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Cink
Material bowl	PC