

Bus node CPX-FB6

Broj artikla: 195748


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

[za modularni električni terminal CPX.](#)

[Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2027. Vidi Support](#)

[Portal za alternativni proizvod.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Protokol	Interbus
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok povezivanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	125 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED-prikaz specifičan za proizvod	M: modifikovati, parametrizacija PL: Snabdevanje teretom PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemska greška
LED-prikaz specifičan za sabirnicu	BA: bus aktivan RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: Pogonski napon
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Kontrolni elementi	DIL prekidač
Fieldbus interface	2 x utikač D-Sub za samostalno sklapanje 2x M12x1, 5-polni, B-kodiran Utičnica i utikač Sub-D, 9-polni
Maksimalna zapremina adrese za ulaze	12 Byte
Maksimalna zapremina adrese za izlaze	12 Byte
Konfiguracija parametara	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
Brzina prenosa podataka	500, 2000 kbit/s
Dodatne funkcije	- Aciklički pristup podacima preko "PCP"-kanala Channel-oriented diagnostics via fieldbus Start parametrizacije u normal tekstu preko Fieldbusa Status sistema se može prikazati preko procesnih podataka Dodatna interface dijagnostika za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Sopstvena potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 200 mA