

Okrugli cilindar DSNU-40-200-PPV-A

Broj artikla: 196037

FESTO

za prepoznavanje pozicije, sa podesivim prigušenjem krajnjih položaja.
Različite mogućnosti pričvršćenja, sa ili bez dodatnih elemenata pričvršćenja.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 200 mm |
| Prečnik klipa | 40 mm |
| Navoj klipnjače | M12x1,25 |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Cev cilindra |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pogonski pritisak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Dužina prigušivanja | 18 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 633,3 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 752,9 N |
| Pokretna masa | 550 g |
| Težina proizvoda | 1.141 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa priborom |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material cover | Aluminijumska legura za kovanje |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material piston rod | visokolegirani čelik |
| Material cylinder barrel | visokolegirani čelik, nerđajući |