

# Odvačaj tečnosti CQA-28

Broj artikla: 196984

FESTO

Za sušenje vazduha



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	20 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medijuma	-25 ... 75 °C
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Težina proizvoda	18 g
Pneumatski priključak 1	Utičnica CQ-28
Pneumatski priključak 2	Utičnica CQ-28
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	Mesing