


Priključni blok MHP1-P4-2-PI

Broj dela: 197218

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|--|
| Maks. broj mesta za ventile | 4 |
| Radni pritisak | 0 bar...8 bar |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Vrsta priključenja priključne ploče | sa prolaznim otvorom |
| Vrsta pričvršćivanja ventila | sa unutrašnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | M7 |
| Materijal priključne ploče | Aluminijumska legura za obrada |