


# Nosač ležaja CRLMC-40

Broj artikla: 197321

FESTO

za tip CRHD



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	40
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad takođe VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	144 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material mounting	električno polirano visokolegirani čelik
Material bearing	Plastika