

Blok podnožja MHP2-PR10-3

Broj artikla: 197446

FESTO

za poluspoiničke ventile MHP2-...-HC/TC



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Maks. broj ventilskih mesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom sa H - profilom
Vrsta pričvršćenja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1/33	M7
Pneumatski priključak 3/11	M7
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje