


Blok podnožja MHA2-PR4-3-M5

Broj artikla: 197448

FESTO

za ventile sa blokom podnožja MHA2-....-HC/TC



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|-------------------------------------|---|
| Maks. broj ventilskih mesta | 4 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | sa prolaznim otvorom sa H - profilom |
| Vrsta pričvršćenja ventila | sa unutrašnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1/33 | M7 |
| Pneumatski priključak 2 | M5 |
| Pneumatski priključak 3/11 | M7 |
| Material of connecting plate | Aluminijumska legura za kovanje |