


Regulator pritiska LRB-D-O-MIDI

Broj dela: 197539

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Midi
Serija	D
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	direktno upravljani membranski regulacioni ventil sa neprekidnim snabdevanjem pritiskom
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem
Indikator pritiska	G1/4 pripremljeno
Radni pritisak	1 bar...16 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza pritiska	0.2 bar
Normalni nominalni protok	3200 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	700 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda sa priborom
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak: 2	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Cink liven pod pritiskom
Materijal operativnog dela	PA
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom