

Spiralno plastično crevo PUN-8X1,25-S-1-BL

Broj artikla: 197593

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Radna dužina | 1 m |
| Spoljašnji prečnik | 8 mm |
| Dužina bloka | 0,304 m |
| Unutrašnji prečnik | 5,7 mm |
| Prečnik namotaja | 60 mm |
| Broj zavoja | 12 |
| Pogonski pritisak zavisao od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| Dozvola | TÜV |
| Mesto izdavanja sertifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 65 g |
| Pneumatski priključak | For push-in connector outside diameter 8 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 6 mm |
| Boja | plavo |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |