

Spiralno plastično crevo PUN-8X1,25-S-2-BL

Broj dela: 197594

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radna dužina	2 m
Spoljašni prečnik	8 mm
Dužina bloka	0.424 m
Unutrašnji prečnik	5.7 mm
Prečnik namotaja	60 mm
Broj napotaja	27
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...10 bar
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	140 g
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 6 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Materijal creva	TPE-U(PU)