

Spiralno plastično crevo PUN-12X2-S-2-BL

Broj artikla: 197600

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	2 m
Spoljašnji prečnik	12 mm
Dužina bloka	0,452 m
Unutrašnji prečnik	8 mm
Prečnik namotaja	95 mm
Broj zavoja	20
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda	420 g
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 12 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)