

Spiralno plastično crevo PUN-8X1,25-S-6-SW

Broj artikla: 197610

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	6 m
Spoljašnji prečnik	8 mm
Dužina bloka	0,904 m
Unutrašnji prečnik	5,7 mm
Prečnik namotaja	60 mm
Broj zavoja	87
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda	440 g
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 8 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 6 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)