

# Spiralno plastično crevo PUN-10X1,5-S-6-SW

Broj dela: 197613

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radna dužina	6 m
Spoljašni prečnik	10 mm
Dužina bloka	0.91 m
Unutrašnji prečnik	7 mm
Prečnik namotaja	80 mm
Broj napotaja	70
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...10 bar
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	760 g
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 10 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Materijal creva	TPE-U(PU)