

DUO spiravno plastično crevo PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

Broj artikla: 197619

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	1,5 m
Spoljašnji prečnik	4 mm
Dužina bloka	0,668 m
Unutrašnji prečnik	2,6 mm
Prečnik namotaja	25 mm
Broj zavoja	70
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda	84 g
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 4 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 3 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 3 mm
Boja	plavo/crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)