

# DUO spiravno plastično crevo PUN-6X1-S-1-DUO-BS

Broj artikla: 197620

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	1 m
Spoljašnji prečnik	6 mm
Dužina bloka	0,488 m
Unutrašnji prečnik	4 mm
Prečnik namotaja	46 mm
Broj zavoja	23
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda	102 g
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 6 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 4 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 4 mm
Boja	plavo/crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)