

# DUO spiravno plastično crevo PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS

Broj artikla: 197627

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	2 m
Spoljašnji prečnik	10 mm
Dužina bloka	0,66 m
Unutrašnji prečnik	7 mm
Prečnik namotaja	80 mm
Broj zavoja	22
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda	490 g
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 10 mm
Boja	plavo/crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)