

Dvostruko spiravno crevo PUN-10X1,5-S-6-DUO-BS

Broj dela: 197628

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Radna dužina | 6 m |
| Spoljašni prečnik | 10 mm |
| Dužina bloka | 1.62 m |
| Unutrašnji prečnik | 7 mm |
| Prečnik namotaja | 80 mm |
| Broj napotaja | 70 |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.95 bar...10 bar |
| Dozvola | TÜV |
| Institucija koja izdaje sertifikat | B 013277 0506 00 |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okruženja | -35 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 1520 g |
| Pneumatski priključak | za utični priključak, spoljašnji Ø 10 mm |
| Boja | plavo/crno |
| Tvrdoća po Šoru | D 52 +/-3 |
| Materijal creva | TPE-U(PU) |