

# DUO spiralno plastično crevo PUN-12X2-S-2-DUO-BS

Broj artikla: 197630

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                 | Vrednost   |
|--|--|
| Radna dužina                             | 2 m  |
| Spoljašnji prečnik                       | 12 mm  |
| Dužina bloka                             | 0,704 m  |
| Unutrašnji prečnik                       | 8 mm   |
| Prečnik namotaja                         | 95 mm  |
| Broj zavoja                              | 20   |
| Pogonski pritisak zavisao od temperature | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Dozvola                                  | TÜV  |
| Mesto izdavanja sertifikata              | B 013277 0506 00                                 |
| Pogonski medijum                         | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L                                   |
| Temperatura okoline                      | -35 ... 60 °C                                    |
| Težina proizvoda                         | 830 g  |
| Pneumatski priključak                    | For push-in connector outside diameter 12 mm     |
| Boja                                     | plavo/crno                                       |
| Tvrdoća po Shoreu                        | D 52 +/-3  |
| Material tubing                          | TPE-U(PU)  |