

# DUO spiralno plastičnocevo PUN-12X2-S-6-DUO-BS

Broj artikla: 197631

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	6 m
Spoljašnji prečnik	12 mm
Dužina bloka	1,76 m
Unutrašnji prečnik	8 mm
Prečnik namotaja	95 mm
Broj zavoja	64
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.600 g
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 12 mm
Boja	plavo/crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)