

Spiralno plastično crevo

PPS-6-15-1/4-BL

Broj artikla: 19797

FESTO

sa 2 obrtna priključka i zaptivnim prstenom, poliamid (nije dozvoljen u prehrambenoj industriji).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Radna dužina	15 m
Spoljašnji prečnik	7,8 mm
Dužina bloka	0,8 m
Unutrašnji prečnik	6,2 mm
Prečnik namotaja	75 mm
Broj zavoja	86
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 17,2 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Nazivni moment pritezanja	11 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	500 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Spoljašnji navoj G1/4
Boja	plavo
Material of connecting thread	Mesing
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material buckling protection	Čelik pocinkovano
Material tubing	Poliamid 12