

Spiralno plastično crevo

PPS-4-15-1/4-BL

Broj artikla: 19799

FESTO

sa 2 obrtna priključka i zaptivnim prstenom, poliamid (nije dozvoljen u prehrambenoj industriji).



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Radna dužina | 15 m |
| Spoljašnji prečnik | 6,3 mm |
| Dužina bloka | 0,67 m |
| Unutrašnji prečnik | 4,7 mm |
| Prečnik namotaja | 75 mm |
| Broj zavoja | 90 |
| Pogonski pritisak zavisn od temperature | -0,95 ... 21,2 bar |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -30 ... 80 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 11 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 367 g |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | Spoljašnji navoj G1/4 |
| Boja | plavo |
| Material of connecting thread | Mesing |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Material buckling protection | Čelik pocinkovano |
| Material tubing | Poliamid 12 |