


Motorska prirubnica EAMF-A-38A-60P

Broj artikla: 1987412

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	162 g
Interface code, motor in	60P
Interface code, coupling housing	38A
Materijal - napomena	RoHS komfornost