


# Obrtni razdelnik GF-1/4

Broj artikla: 2094

FESTO

Sa krutim dovodom vazduha i četiri rotirajuća izlaza



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Nazivni prečnik                                     | 11,5 mm  |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno  |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar                                     |
| Maks. brzina obrtanja                               | 300 1/min  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]     |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                    |
| Temperatura medijuma                                | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C  |
| Pneumatski priključak 1                             | Spoljašnji navoj G1/4                                |
| Pneumatski priključak 2                             | Unutrašnji navoj G1/4                                |
| Materijal - napomena                                | RoHS komfornost                                      |