


Obrtni razdelnik GF-3/8

Broj artikla: 2095

FESTO

Sa krutim dovodom vazduha i četiri rotirajuća izlaza



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	15 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maks. brzina obrtanja	300 1/min
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	Unutrašnji navoj G3/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost