


# Prigušno-nepovratni ventil GR-3/4

Broj artikla: 2103

FESTO

podesiva količina protoka u jednom smeru protoka.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Element podešavanja	Narezani vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče sa prolaznim otvorom
Normalni nazivni protok u smeru prigušivanja	3.300 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smeru	4800 l/min
Pogonski pritisak	0,3 ... 15 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medijuma	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	938 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost