


Navrtka MCK-PK-6-KU

Broj artikla: 211292

FESTO

Polimerna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Female thread M12x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo spoljašnjeg prečnika 8 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 6 mm sa maticom
Material of union nut	POM
Materijal - napomena	RoHS komfornost