

Utičnica KD4-1/2-A

Broj artikla: 2145

FESTO

samozaustavno



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|--|
| Nazivni prečnik | 10 mm |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.301 l/min |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 32,5 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 78 g |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |