


# Utikač spojnice KS4-CK-4

Broj artikla: 2150

FESTO

Za samozapornu spojku savitljivih cevi,



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost   |
|---|--|
| Nazivni prečnik                                     | 2,9 mm   |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar                                 |
| Normalni nazivni protok                             | 252 l/min  |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                             |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress                         |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura okoline                                 | -10 ... 60 °C                                    |
| Težina proizvoda                                    | 26 g   |
| Pneumatski priključak 1                             | CK-4   |
| Materijal - napomena                                | RoHS komformnost                                 |