

Utikač spojnice KS4-N-6

Broj artikla: 2152

FESTO

Za samozapornu spojku savitljivih cevi,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	4,5 mm
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	15 g
Pneumatski priključak 1	N-6
Materijal - napomena	RoHS komfornost