

Brzorastavljivi utikač KS4-1/4-A

Broj dela: 2154

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	7.85 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...12 bar
Normalni nominalni protok	1260 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	9.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	21 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen