


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D60-80P-S1

Broj dela: 2218564

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni momenat	17 Nm
Težina proizvoda	1040 g
Kod interfejsa aktuatora	D60A D60B
Kod interfejsa motora In	80P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen