


# Prirubni manometar FMA-63-0,25-C

Broj artikla: 225783

FESTO

sa prikaznom jedinicom bara i psi.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prikazno područje [bara]	0 ... 0,25 bar
Display range	0 ... 3,6 psi
Odgovara standardu	EN 837-3
Nazivna veličina, manometar	63
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pogonski medijum	Tečni mediji Gasoviti mediji
Pogonski pritisak	0 ... 0,25 bar
Faktor naizmjeničnog opterećenja	0,9
Faktor trajnog opterećenja	0,75
Klasa tačnosti merenja	1,6
Mehanička zaštita	IP43
Temperatura medijuma	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Položaj priključka	Zadnja strana centrična
Pneumatski priključak	G1/4
Material of threaded plug	Mesing
Material housing	Čelik
Material screen	PMMA
Material mounting ring	Čelik
Material screws	Čelik
Težina proizvoda	120 g
Napomena o mediju pogona i upravljanja	bez acetilena bez kiseonika