

Aksijalni komplet EAMM-A-P8-38A-40G

Broj artikla: 2297646

FESTO

Suitable for electric drives.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	190 g
Interface code, actuator	P8-38A
Interface code, motor in	40G
Interface code, coupling housing	38A.2
Materijal - napomena	RoHS komfornost