


Prenosnik EMGA-40-P-G5-EAS-40

Broj artikla: 2297685

★ Kernprogramm

Suitable for servo motors.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|-------------------------|
| Veličina prirubnice prenosnika | 40 mm |
| Veličina prirubnice motora | 40 mm |
| Zazor zakretanja | 0,25 deg |
| Vrsta pogona | Planetarni prenosnik |
| Prenosni odnos prenosnika | 5:1 |
| Maks. brzina obrtanja pogona | 18.000 1/min |
| Pogonska temperatura prenosnika | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 14 Nm |
| Moment inercije prenosnika | 0,019 kgcm ² |
| Maks. izlazni obrtni moment | 22 Nm |
| Maks. stepen delovanja | 98 % |
| Krutost na zakretanje | 1 Nm/arcmin |
| Težina proizvoda | 350 g |
| Prenosnik interface - gonjena strana | 40G 40P |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |