


Prenosnik EMGA-60-P-G5-EAS-60

Broj artikla: 2297687

★ Kernprogramm

Suitable for servo motors.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Zazor zakretanja	0,17 deg
Vrsta pogona	Planetarni prenosnik
Prenosni odnos prenosnika	5:1
Maks. brzina obrtanja pogona	13.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	40 Nm
Moment inercije prenosnika	0,078 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	64 Nm
Maks. stepen delovanja	98 %
Krutost na zakretanje	2,3 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Prenosnik interface - gonjena strana	60H 60P
Materijal - napomena	RoHS komfornost